

# 内六角平面紧固手柄


## 紧定可调位型




### ■ 标准型外螺纹安装




① 代号	类型	主体 / 螺纹部		握柄部		
		材质	表面处理	材质	表面处理	
HDGSAC	标准型	内螺纹型	SUS303	-	SUS304	电解研磨
HDGPAB		外螺纹型	S45C	电泳 (黑色)	PF (黑色)	-
HDGPAD						



HDGSAC  
内螺纹型




HDGPAB  
HDGPAD  
外螺纹型



1. 抬起把手, 则脱开把手与锯齿之间的啮合而解除锁定



2. 处于自由状态的把手可转动到任意位置



3. 松开把手, 把手则会通过弹簧力的作用与锯齿啮合而再次锁定

### 订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L	-	④ R
HDGSAC	-	M8	-		-	
HDGPAB	-	M8	-	L30	-	R100



型号		L	D	R <sub>2</sub>	S	K	B <sub>1</sub>	R <sub>1</sub>	M <sub>1</sub>	锯齿 齿数	最大负载 (N)	最大紧固力 (KN)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② M												
HDGSAC	8	100	33	25	12	19	8	10	3	22	120	10	0.25
	10	130	41	30	13.5	22	11	12	5	26	180	16	0.4
	12										300	23	0.4
	16	150	45	35	17	28	14	14		36	660	43	0.68

型号		③ L			④ R		D	R <sub>2</sub>	S	K	R <sub>1</sub>	M <sub>1</sub>	锯齿 齿数	最大 负载 (N)	最大 紧固力 (KN)	参考重量 (kg/pcs)				
① 代号	② M				HDGPAB 固定	HDGPAD 最小单位 10														
HDGPAB HDGPAD	8	30	40	50	100	80-120	33	25	12	19	10	3	22	120	10	0.185				
	10	30	40	50	130	100-150	41	30	13.5	22	12	5	26	180	16	0.34				
	12	30	40	50										60	300	23	0.35			
	16	40	50	60	150	120-180							45	35	17	28	14	36	660	43



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询