




①代号	类型	安装方式	联轴部分		手轮主体		握柄安装部	握柄		握柄螺纹部	
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质	材质	表面处理	
HWWPWB	转动手柄型	无孔型	HT200	发黑	PF	-	黄铜	PF	SUM21	镀锌	
HWWAWA			AC7A	抛光	AC7A	抛光	AC7A				
HWWPLC		螺钉锁紧型	HT200	发黑	PF	-	黄铜				
HWWALB			AC7A	抛光	AC7A	抛光	AC7A				
HWWPJB		键槽孔型	HT200	发黑	PF	-	黄铜				
HWWAJA			AC7A	抛光	AC7A	抛光	AC7A				



订购编号示例

①代号 - ② D
 HWBAAA - D10



视角标准：第一视角

型号		B	H	h	L	D ₁	D ₂	D ₃	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② D									
HWWPWB HWWAWA	80	30	35	13	40	28	36	34	8	0.18
	100	36	40	15		32	39	41		0.28
	125	44	44	15	55	46	52	0.41		
	150	39	48	18	67	39	48	64	10	0.57
	200	48	57	21	75	48	61	86	1.02	

型号		③ dr	B	L	H	h	D ₁	D ₂	D ₃	M	M ₁	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② D											
HWWPLC HWWALB HWWPJB HWWAJA	80	10	30	40	35	13	28	36	34	8	5	0.18
	100	12	36		40	15	32	39	41			0.28
	125	12 16	38	55	44	15	39	46	52			0.41
	150	15 20	43	48	18	39	48	64	10	6	0.57	
	175	16 20		53	19	56	74	0.86				
	200	16 20	75	57	21	61	86	1.02				