

高性价比脚轮

平底活动型 / 孔顶活动型 - 中轻载型

大批量
订购
bulk order

■平底活动型 - 中轻载型

	①代号	支架				轮部				轴承	
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	②代号	M 材质	颜色	轴承	回转部	轮部	
	平底活动型	Q235A	镀锌	-	P	聚丙烯	灰色	单滚珠	有	有	
					U	聚氨酯	淡黄色	单滚珠			
N					尼龙	白色	双滚珠				
电泳(黑漆)	塑料双刹	五金边刹									

无刹
CVHBQL

塑料双刹
CVHBFL

五金边刹
CVHBCSL

自由状态 刹车状态

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVHBQL - D100 - P

▲轮径 D 为 40、50 不适用 (五金边刹) CVHBCSL。
▲当 M 材质为 P (聚丙烯) 时, 脚架的表面处理为镀锌, 其余为黑漆电泳。

视角标准: 第一视角

型号	①代号	②D	③轮部代号	H	t	R	R ₁	R ₂	W	A	C	F	F ₁	G	d	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
																P	U	N	P	U	N
无刹 CVHBQL		40	P U N	61.5	2	45	67	-	22	61	44	48	43	30	6.5	40	35	52	0.17	0.17	0.18
		50		74.5		53	76	-	26	71	52	55	50	35	8.2	55	50	63	0.27	0.27	0.27
塑料双刹 CVHBFL		63	P U	94	3	66.5	102	70	32	95	66	78	71	45	8.5	100	105	92	0.54	0.58	0.58
		75		106		72.5	102	72.5								120	124	135	0.62	0.63	0.63
五金边刹 CVHBCSL		100	P U N	131	3	85	107	85	32	95	66	78	71	45	8.5	140	145	155	0.73	0.73	0.73
		125		157		100.5	113	100.5								150	160	170	0.85	0.88	0.85

■孔顶活动型 - 中轻载型

	①代号	支架				轮部				轴承	
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	②代号	M 材质	颜色	轴承	回转部	轮部	
	孔顶活动型	Q235A	镀锌	-	P	聚丙烯	灰色	单滚珠	有	有	
					U	聚氨酯	淡黄色	单滚珠			
N					尼龙	白色	双滚珠				
电泳(黑漆)	塑料双刹	五金边刹									

特点:

- CVHBKL/CVHBWL 的轮材为尼龙时, 无论轮径 D63。
- 广泛应用于各个行业。
- 使用温度为 -15°C ~ 80°C。
- 轮子的表面邵氏硬度为 65A。
- 当轮 M 材质为 P (聚丙烯) 时, 支架的表面处理为镀锌, 其余为黑漆电泳。
- 脚架采用双波盘双轨道圆弧形的设计, 加大支架偏心率, 确保比同类产品转向更灵活。
- 轮面具有不变色、耐磨、超静音等功能。
- 具有更好的回弹力, 使用起来比其他材料更加省力。
- 适合在电子行业、电器设备行业及要求非常安静的环境中使用。

无刹
CVHBKL

五金边刹
CVHBWL

视角标准: 第一视角

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVHBKL - D100 - P

型号	①代号	②D	③轮部代号	H	W	R	K	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
								P	U	N	P	U	N
无刹 CVHBKL 五金边刹 CVHBWL		63	P (聚丙烯) U (聚氨酯) N (尼龙)	94	32	66.5	12	100	105	92	0.43	0.43	0.43
		75		106		72.5		120	120	135	0.48	0.48	0.49
		100		131		85		140	145	155	0.60	0.61	0.58
		125		157		100.5		150	160	170	0.73	0.75	0.70

小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询

¥ 优惠价	1~9	10~
	100%	现询