


# 惰轮张力调整装置

## 滑板型



大批量  
订购  
bulk order

■ 滑板型






CAD  
2D  
3D

标准加工

代号	材质				表面处理	配套附件	附件材质
	安装板	张紧销	滑板	张紧块			
DPASA	Q235D	45#	45#(精密铸造)	Q235D	四氧化三铁保护膜	调整螺丝、螺母、内六角螺栓、平垫、C型挡圈	钢
DPASC					无电解镍		不锈钢


产品特点：通过螺丝调整链条的张力，单方向调整，从动部，中间部可用。

DPASA  
DPASC  
滑板型



- ▲ 适用惰轮：
- 惰轮链轮
  - 同步带用惰轮
  - 同步带用背面张紧型惰轮
  - 平皮带用惰轮

张紧销



订购编号示例

1 代号	-	2 D	-	3 G	-	4 b
DPASA	-	12	-	G16	-	b8

1 代号	2 D	3 G 指定单位 1mm	4 b 指定单位 1mm	主要尺寸												
				行程	A	A <sub>1</sub>	X	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	P	C	Y	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	d
DPASA DPASC	10	10~50	8~50	25	120	24	55	57.5	18	22.5	50	35	6	14	21	5.5
	12			25	125	31	57.5	60	18.5	25.5	55					
	15	12~60	10~50	30	140	30	70	62.5	17.5	27	60	40	9	19	29	6.6
	17															
	20															

▲ b 尺寸请根据惰轮附带的轴承部分的宽度进行选择。(b 尺寸的公差为 0~ + 0.1mm)

■ 张紧销详细尺寸

2 D	主要尺寸						
	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	W	L	t	M (粗牙)
10	13	9.6	15	11	13	5	M8
12	15	11.5	15	13	13	5	M8
15	20	14.3	20	17	16	8	M10
17	22	16.2	24	19	17	8	M12
20	24	19	24	22	17	8	M12

货期	DPASA	DPASC
		现询

G5  
手柄/手轮  
门组件/合页