



金属垫圈 淬火型

★ 产品特点: 切削加工制作的高精度产品, 可实现高精度空间调整。

类型		M材质	S表面处理	A硬度
普通级	精密级			
MWCAD	MWCCD	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜 无电解镀锌	45-50HRC
MWDAD	MWDCCD			

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

普通级

精密级

视角标准: 第一视角



①代号 - ②D - ③Q - ④B
MWCAD - D4 - Q2 - B1

①代号	②D (指定单位0.5mm)	③Q 指定单位0.5mm (Q尺寸3以上)	④B 指定单位0.1mm
(普通级) MWCAD MWDAD	4.0 ~ 10.0		1.0 ~ 2.0
	(指定单位0.5mm)		2.1 ~ 5.0
	10.5 ~ 20.0		5.1 ~ 10.0
	(指定单位0.5mm)		1.0 ~ 2.0
(精密级) MWCCD MWDCCD	21 ~ 30	(无孔加工)	2.1 ~ 5.0
	(指定单位1mm)	0	1.0 ~ 2.0
	31 ~ 40	(选择)	2.1 ~ 5.0
	(指定单位1mm)	2.0	5.1 ~ 10.0
	41 ~ 50		1.0 ~ 2.0
	(指定单位1mm)	(指定单位0.5mm)	2.1 ~ 5.0
	51 ~ 60	3 ~ 90	5.1 ~ 10.0
	(指定单位1mm)		1.0 ~ 2.0
61 ~ 80		2.1 ~ 5.0	
(指定单位1mm)		5.0 ~ 10.0	
81 ~ 100		5.0 ~ 10.0	
(指定单位1mm)			



交货期

5天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-200	201~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州工厂发货。

▲ 部分产品型号 7天发货, 请以报价为准。

A6
垫圈
轴环

