





## 圆孔型



①代号	类型	④材质	⑤表面处理
TCSRB	直柱型	45#	四氧化三铁保护膜
TCRSN			无电解镀锌
TCRAY			本色阳极氧化处理
TCAAY	圆弧型	铝合金	本色阳极氧化处理



其余 <sup>0.3</sup>

视角标准：第一视角




①代号 - ②D - ③d - ④L  
 TCSRB - D25 - d10 - L25


型式	③d <sub>H7</sub>						④L							
	①代号	②D												
TCSRB TCRSN TCRAY TCAAY	20	8					15	20	25	30	40	50		
	25	8	10	12			15	20	25	30	40	50		
	30	8	10	12			15	20	25	30	40	50		
	35		10	12	15	20								
	40		10	12	15	20								
	50			12	15	20	25							
	60			12	15	20	25	30						
	80				15	20	30							

▲加工条件因d尺寸和L尺寸而异，详情请参阅“圆孔型-紧定螺钉型的加工条件”。

## 紧定螺钉型



①代号	类型	④材质	⑤表面处理
TJRAY	直柱型	铝合金	本色阳极氧化处理
TJAAY	圆弧型		



其余 <sup>0.3</sup>

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③d - ④L  
 TJRAY - D25 - d10 - L25

型式	③d <sub>H7</sub>						④L							
	①代号	②D												
TJRAY TJAAY	20	8					15	20	25	30	40	50		
	25	8	10	12			15	20	25	30	40	50		
	30	8	10	12			15	20	25	30	40	50		
	35		10	12	15	20								
	40		10	12	15	20								
	50			12	15	20	25							
	60			12	15	20	25	30						
	80				15	20	30							

▲加工条件因d尺寸和L尺寸而异，详情请参阅“圆孔型-紧定螺钉型的加工条件”。