

# 内六角紧定螺钉

凸端 / 内六角喉塞




## ■凸端



①代号 凸端	[M] 材质	[H] 硬度	[S] 表面处理
SYLAE	SCM435	45HRC-	发黑
SYLBE	SUS304	—	—

产品特点: 发黑处理, 使产品耐腐蚀, 不易生锈产品规格多, 满足多数的场景要求, 柱端起到很好的锁死作用。

△适用于标准: GB/T 79-2000



### 订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L
SYLAE	-	M5	-	L10

型号		③ L										S	h	d (min)	b (min)		
①代号	② M	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	
SYLAE	3	3	4	5	6	8	10	12									
	4		4	5	6	8	10	12	16	20							
	5			5	6	8	10	12	16	20	25	30					
	6				6	8	10	12	16	20	25	30					
	8					6	8	10	12	16	20	25	30				
	10						6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45
	12							10	12	16	20	25	30	35	40	45	50


## ■内六角喉塞



①代号	[M] 材质	[H] 硬度	[S] 表面处理
SYLBF	内六角喉塞	ML40Cr	发黑

产品特点: 发黑处理, 使产品耐腐蚀, 不易生锈, 螺纹清晰, 高强度锁紧。

△本产品适用于标准: DIN 906-2012



### 订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L
SYLBF	-	M10	-	L10

型号		p 螺距	h		s	③ L
①代号	② M		Min	Max		
SYLBF	10	1.5	6	6.5	5	10
	12				6	
	14				8	
	16				10	
	18				12	
	20				14	
	22		6.5	6.5	12	12
	24				14	
	26				17	
	27					
	28					
	30					
	33					

F6  
垫  
螺  
片  
丝  
—  
吊  
螺  
环  
母