

特殊螺钉


内六角圆柱头不脱出螺钉超短头型 / 通孔型内六角圆柱头螺钉

■内六角圆柱头不脱出螺钉超短头型



①代号	M 材质	S 表面处理	性能等级
SPLBMS	SUS304	-	A2-70

产品特点: 不锈钢材质, 耐腐蚀耐酸, 不易老化, 内六角设计, 锁紧更省力。



订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L	-	④ B
SPLBMS	-	M5	-	L10	-	-B3

①代号	② M	③ L					④ B	螺距 P	H	D	S	W	d
SPLBMS	3	5	6	8	10		2	0.5	1.3	6	1.5	2	2.2
		6	8	10		3.5							
		8	10			4							
	4	6	8	10	12		3	0.7	1.5	8	2	2.5	3
			10	12		5							
	5	8	10	12	16		3	0.8	1.5	9	3	3	3.9
			12	16		6							
	6	8	10	12	16	20	4	1.0	1.5	10	3	4	4.5
			12	16	20	25	8						


F6
垫片 / 螺母 / 螺环

■通孔型内六角圆柱头螺钉



①代号	类型	M 材质	强度等级
SPLBMP	通孔型	SUS304	A2-70

产品特点: 通孔设计, 规格众多, 满足大多适用场景, 可通过电缆、水管等等。不锈钢材质, 耐腐蚀耐老化。



订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L
SPLBMP	-	M5	-	L10

型号		③ L						d	P 螺距	D	H	S		
①代号	② M	6	8	10	12	16	20							
SPLBMP	3	6	8	10	12	16	20	1.2	全牙	0.5	5.5	3	2.5	
	4	6	8	10	12	16	20	30		0.7	7	4	3	
	5		8	10	12	16	20	25		30	0.8	8.5	5	4
	6		8	10	12	16	20	25		30	1	10	6	5
	8				12	16	20	25		30	1.25	13	8	6
	10				16	20	25	30		1.5	16	10	8	8