




① 代号	② 材质	③ 表面处理	性能等级
SPLBMR	SUS304	-	A2-70

产品特点: 短头设计, 适用狭窄空间和藏钉设计, 外形美观, 不锈钢材质坚硬不易折断。



订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L	-	④ B
SPLBMR	-	M5	-	L10	-	-B6

SPLBMQ

① 代号	② M	③ L				④ B	螺距 P	H	D	S	W	d
SPLBMR	3	6 8				2	0.5	2	5.5	2	1.5	2.2
		6 8 10 12			3.5							
		8 10 12 16			4							
	4	6 8 10 12 16			3	0.7	2.8	7	2.5	2.3	3	
		10 12 16 20			5							
	5		12 16 20 25			6	0.8	3.5	8.5	3	2.7	3.9
6		12 16			4	1.0	4	10	4	3	4.5	
		12 20 25 30			8							