


★ 产品特点：膜片采用304不锈钢扭转刚性高，采用多边弧形8螺丝膜片，扭力大，传递力矩大，传功惯量低，常用于伺服电机、步进电机。



CAD
2D 3D

1 代号	主体M材质	弹性体M材质	S 表面处理
CPLNBSC	45钢	SUS304不锈钢	四氧化三铁保护膜

D=26-44 D=50-126

△c和d开口加工前的公差为H8。

视角标准：第一视角



1 代号 - 2 D - 3 L - 4 c - 5 d - (CK) - (DK)

CPLNBSC - 65 - 77 - c18 - d20

CPLNBSC - 65 - 77 - c18 - d20 - CK - DK

1 代号	2 D	3 L	4 c 5 d 可选范围												N	F	H	E	M	紧固 螺栓 扭矩 (N·m)	
CPLNBSC	44	50	8	9	10	12	12.7	14	15	16	18	19	20	22	24	5.1	5	14.7	10.4	M4	2.5
	65	77	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 30 32 35												6.9	9	24.3	14.6	M6	8	
	87	94	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42												8.6	9.7	29.2	18.4	M8	20	
	94	98	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 44 45												8.6	10	29.7	21.4	M10	40	

1 代号	2 D	3 L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态逆转刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CPLNBSC	44	50	18	0.10	1	±0.54	5000	2300	5.7x10 ⁻⁵	380
	65	77	60	0.20	1	±0.60	5000	16800	2.3x10 ⁻⁴	1235
	87	94	100	0.20	1	±0.60	4000	39000	5.5x10 ⁻⁴	2600
	94	98	360	0.20	1	±0.60	4000	44500	2.5x10 ⁻³	2900

△以上参数由最大孔径测得。

键槽尺寸公差表(JS9)

轴孔直径 c-d	b		t		键公称尺寸 b×h
	基准尺寸	容差	基准尺寸	容差	
6~7.9	2	±0.0125	1.0	+0.1 0	2×2
8~10	3		1.4		3×3
10.1~12	4	±0.0150	1.8	+0.1 0	4×4
12.1~17	5		2.3		5×5
17.1~22	6	±0.0180	2.8	+0.2 0	6×6
22.1~24	8		3.3		8×7

可选加工 代码	c孔键槽加工 CK	d孔键槽加工 DK
技术说明		

△键槽加工仅适用≥6的孔径。
△键槽尺寸请参考键槽尺寸公差表。
△非标键槽请联系销售工程师。



交货期 **12** 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单	大单
数量	1-20	21以上
交货期	12工作日	现询

△遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。

相关产品推荐

滚珠丝杠 详情见官网	平键 P2134-2137	单轴驱动器 详情见官网