

# 胀紧套

## 紧凑型



产品特点: 与 ED 标准型相比结构更加紧凑, 但额定载荷较小, 适用于紧凑空间。




① 代号	主体材质	表面处理
EDK	45#	-
EDKH		四氧化三铁保护膜
EDKN		无电解镀镍
EDKS	SUS304	-

⚠ EDKN 提供的螺钉表面为四氧化三铁保护膜。  
⚠ 类似国标 JB/T 7934-1999 Z21 胀紧套标准。

### ■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6 以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2 以下

⚠ 拆卸用螺钉孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。



EDK/EDKH/EDKN/EDKS  
紧凑型

### 订购编号示例

① 代号	-	② 内径 dr	-	③ 外径 D
EDK	-	10	-	20

① 代号	主要尺寸				额定负荷		内六角螺钉		螺钉锁紧扭矩 (N·m)
	② 内径 dr	③ 外径 D	L	L1	轴向力 (KN)	扭矩 (N·m)	数量	规格	Ts
					Ft	Mt			
EDK EDKH EDKN EDKS	Δ10	20	15.5	13	3.8	19	4	M2.5×12	1.2
	11	22			3.8	21			
	Δ12	22			3.8	23			
	Δ14	26	20	17	5.5	39		M3×16	2.1
	Δ15	28			5.5	42			
	Δ16	32	21	17	9.6	77		M4×16	4.9
	17	35			9.6	82			
	18	35	25	21	9.6	87	M4×20	4.9	
	Δ19	35			9.6	91			
	Δ20	38	26	21	15.7	157	M5×20	10	
	Δ22	40			15.7	173			
	Δ24	47	32	26	22.3	268	6	M6×24	17
	Δ25	47			22.3	279			
	28	50			33.5	468			
	Δ30	55			33.5	502			
	Δ32	55	33.5	535					
	Δ35	60	37	31	44.6	781		8	
	Δ38	65			44.6	848			
	Δ40	65			44.6	892			
	42	75	44	36	60.6	1272	6	M8×34	41
45	75	60.6			1363				
48	80	80.8			1938	8			
50	80	80.8			2019				

EDK	EDKH/EDKN	EDKS
库存品	Δ6 天发货	定制



小单	大单
1-20	21~
正常	报价