

内六角平圆头螺钉

超薄头




■超薄头



①代号	类型	M 材质	H 硬度	S 表面处理	强度等级
SPLBK	超薄头型	SUS304	—	—	A2-70

产品特点: 不锈钢材质, 坚硬不易折断, 沉头设计使紧固后的物品美观



订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L
SPLBK	-	M5	-	L10

型号		③ L								P 螺距	D	K	S	h	(a)	r min		
①代号	② M	3	4	5	6	8	10											
SPLBK	2	3	4	5	6	8	10		0.4	4	0.5	1.27	1.2			0.1		
	2.5	3	4	5	6				0.45	5	0.6	1.27	1.5	1.2				
	3			5	6	8	10	12	16	0.5	6	0.8	1.5	2	1.4	0.2		
	4			5	6	8	10	12	16	20	25	0.7	8	0.9	2		2.5	1.5
	5				6	8	10	12	16	20	25	0.8	9	1	2.5		3	1.8
	6					8	10	12	16	20	25	1	10	1.2	3	4	2.2	0.25

F6
垫片/螺母
吊环