




★ 产品特点：螺栓可直接安装于联轴器，壁薄，内径小，且适用于铝制带轮。




① 代号	主体M材质	S 表面处理
EDM	45#	-

▲ 材质备注: 若有特殊需求可提供45#无电解镀锌、SUS304材质的同规格产品。请联系销售工程师。



环
主体
锁紧螺栓 M x L




拆卸用螺纹孔*

■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2以下

EDM
薄壁型



视角标准：第一视角



① 代号 - ② 内径dr - ③ 外径D
EDM - 8 - 11

① 代号	主要尺寸						MxL	最大容许扭矩 (N.m)	重量 (Kg)
	② 内径 dr	③ 外径 D	D ₁	P.C.D.	T	B			
EDM	5	8	21.5	15	4	9.5	M3x10	1.9	0.02
	6	9	22.5	16					
	8	11	24.5	18					
	10	13	29	21					
	12	15	31	23					
	14	18	36	26	6	14	M4x18	3.9	0.03
	15	19	37	27					
	16	20	38	28					
	17	21	39	29					
	19	24	42	32					
	20	25	46	36	7	15	M5x20	3.9	0.05
	22	26	47	37					
	24	28	49	39					
	25	30	51	41					
	30	35	56	46					
							7.8	0.1	
							7.8	0.1	
							7.8	0.11	
							7.8	0.12	
							7.8	0.14	

▲ 最大容许扭矩是轴向推力负载为0时的数值。
▲ 为使胀紧套的性能达到最佳，需要将轴、胀紧套、轮毂的等处的异物清除干净。

	数量分类	标准订单	特殊订单
		小单	大单
	数量	1~20	21~
	交货期	通常	另行报价
	色样式	EDM	
		6天发货	

相关产品推荐

同步带轮 P951-P1020	齿轮 P1110-P1122	转轴 P766-P822

