

# 特殊螺钉

## 内六角圆柱头不脱出螺钉 / 内六角圆柱头不脱出螺钉短头型

■内六角圆柱头不脱出螺钉




① 代号	性能等级	[M] 材质	[S] 表面处理
SPLBMO	A2-70	SUS304	—

产品特点: 不锈钢材质, 耐腐蚀耐酸, 不易老化, 内六角设计, 锁紧更省力。

### 订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L	-	④ B
SPLBMO	-	M5	-	L10	-	-B3



① 代号	② M	③ L						④ B	螺距 P	H	D	S	d
SPLBMO	2	4	6	8	10	12	16	2.5	0.4	2	3.8	1.5	1.5
		4	6	8	10	12	16						
	3	8	10	12	16	20	4	0.5	3	5.5	2.5	2.2	
		6	8	10	12	16							
	4	10	12	16	20	5	0.7	4	7	3	3		
		8	10	12	16							20	
	5	12	16	20	25	6	0.8	5	8.5	4	3.9		
		8	10	12	16							20	
	6	12	16	20	25	30	8	1.0	6	10	5	4.5	
		8	10	12	16	20							
	8	20	25	30	40	10	1.25	6	13	6	6.3		
		8											

F6  
垫  
螺  
片  
丝  
—  
吊  
环  
螺  
母