


快锁螺母

快锁型螺帽 / 强力锁紧螺母


快锁型螺帽



① 代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理
NTBD	快锁型螺帽	SUM22L	发黑
NTBB		SUS304	-

订购编号示例

① 代号	-	② M
NTBD		M5



型号		② M	H	S	d	C	参考坚固扭矩 N/m
① 代号	D						
NTBD	24	M6	14	4	16	6.7	4.8
	30	M8	17	5	20	8.7	9
	36	M10	20	6	28	11	17.5
	40	M12	24	8	32	13.7	

F6
垫片 / 吊环
螺母


强力锁紧螺母



① 代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理
NTBAL	强力锁紧螺帽	SS400	镀锌
NTBBL		SUS304	-

订购编号示例

① 代号	-	② M
NTBAL		M6



M6-12带法兰

M14/M16无法兰

型号		螺距 P	s	E	上螺帽		下螺帽		组件高度 H	(h)	重量 (g)
① 代号	② M				Ht	公差	H _z	公差			
NTBAL NTBBL	6	1	10	11.5	5	0 -0.32	5	0 -0.32	8	3	5
	8	1.25	13	15	6.5	0 -0.6	6.5	0 -0.6	10.6	4.1	9
	10	1.5	17	19.6	8		8		13.2	5.2	18
	12	1.75	19	21.9	9.3	10	10	16	7	26	
	14	2	22	25.4	11	11	11	18.5	7.5	39	
	16		24	27.7		-0.7	13	-0.7	22.5	9.5	53