


弹簧柱塞

球头嵌入式

■ 球头嵌入式



① 代号	类型	主体		球头		弹簧
		[M] 材质	[M] 材质	[H] 硬度	[M] 材质	
PBBU	标准型	SUS303	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	
PBSU		聚缩醛	SUS440C	55HRC~		
PBSV		聚缩醛	聚缩醛	-		



订购编号示例

① 代号 - ② D
PBBU - D5

① 代号	② D	D ₁	L	F	B	d ₁	许用载荷 (N)	
							min.	max.
PBBU PBSU PBSV	3	3.6	4	0.6	2	1	0.74	0.98
	4	4.6	5	0.8	3	1.5	0.65	5.6
	* 4L		6.5				3.1	8.7
	5	5.6	6	1	4	2	2.8	6.3
	* 5L		8				5.1	13.5
	6	6.6	7	1.6	5	2.5	3	10
	* 6L		9				5.3	16.5
	8	7.6	9	1.9	6.35	3	6.5	11.7
	* 8L		12				8	28
	10	10.6	11.5	2.4	8	3	9	15
	* 10L		14.5				13.5	30.5
	12	12.6	16	3.5	10			13

▲ min. 表示弹簧柱塞接触时, 销尚未压缩时的力量。

▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。

▲ 1N=0.101972Kgf.

▲ *号尺寸只可以选择 PBBU 材质。

F5
弹簧柱塞

分类
目录



返回
主目录

