




① 代号	类型	螺纹	[M] 材质	[H] 硬度	[S] 表面处理	强度等级
SWWAC	全牙	细牙	ML40Cr	—	发黑	12.9

产品特点：用于锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件。

△适用标准：GB/T5786-2000



订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SWWAC	-	M10	-	L30

① 代号	② M		③ L								螺距 P	H	S					
SWWAC	8	16	20	25	30	35	40	45	50	1.0	5.3	13						
	10		20	25	30	35	40	45	50		6.4	16						
	12			25	30	35	40	45	50		7.5	18						
	14				30	35	40	45	50	55	60	8.8	21					
	16					35	40	45	50	55	60	65	70	10	24			
	18						35	40	45	50	55	60	65	70	11.5	27		
	20							35	40	45	50	55	60	65	70	80	12.5	30