


① 代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理	强度等级
SWWAO	全牙 / 半牙	SCM435	发黑	10.9
SWWBO	全牙	SUS304	—	—

产品特点：组装时无需垫圈，可以防止接合面发生，防止支撑面塌陷。

▲适用标准：DIN318-2016



订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SWWAO	-	M6	-	L25

型号		③ L	V	P 螺距	S	K	e (min)	D (max)
① 代号	② M							
SWWAO	6	12 16 20 25	全牙	1	10	6.6	10.8	14.2
		30 35 40 45 50 55 60						
	8	16 20 25 30	全牙	1.25	13	8.1	14.08	18
		35 40 45 50 55 60 65 70 80						
	10	25 30 35	全牙	1.5	15	9.2	16.32	22.3
		40 45 50 55 60 65 70 80 90 100						
	12	25 30 35 40 45 50	全牙	1.75	18	10.4	19.68	26.6
		55 60 65 70 80 90 100						
	14	30 35 40 45 50	全牙	2	21	12.4	22.58	30.5
		55 60 65 70 80 90 100						
	16	35 40 45 50 55	全牙	2	24	14.1	25.94	35
		60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150						
20	40 45 50 55 60 65	全牙	2.5	30	17.7	32.66	45	
	70 80 90 100 110 120 130 140 150							

型号		③ L	V	P (螺距)	S	K	D (max)
① 代号	② M						
SWWBO	5	6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40	0.8	8	5.4	8.56	11.8
	6	8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1	10	6.8		
	8	10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	1.25	13	8.5	10.8	
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65	1.5	15	9.7	14.08	
	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.75	18	11.9	16.32	24.7