

# 调整螺栓


## 内六角沉孔选择型、指定型

■内六角沉孔选择型、指定型



① 代号	类型	相当 [M] 材质	[S] 表面处理
ATRAMF	选择型	45#	发黑
ATRMMF			无电解镀锌
ATRBMF		SUS304	-
ATPAMA	指定型	45#	发黑
ATPMMA			无电解镀锌
ATPBMA		SUS304	-

产品特点：用于调整底板的平行度。



ATRAMF  
内六角沉孔选择型、指定型

### 订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
ATRAMF	-	M5	-	L10

F6  
垫片 / 吊环  
螺母

型号		③ L				B	M×P (细牙螺纹)	d	H <sub>1</sub>	H		
① 代号	② M (细牙螺纹)	选择型		指定型 指定单位 1mm								
(L 尺寸选择型)	12	10	15	20	10 ~ 30	6	12×1.0	3.5	4	8.5		
	16		15	20	30	8	16×1.5	4.5	5	12		
	20		15	20	25	35	40	10	20×1.5	5.5	6	13
(L 尺寸指定型)	24		20	25	30	40	20 ~ 50	14	24×1.5	6.5	8	17
	30		25	30	40	25 ~ 60	17	30×1.5	9	10	22	