




★ 产品特点：与ED标准型相比结构更加紧凑，但额定载荷较小，适用于紧凑空间。




①代号	主体M材质	S表面处理
EDK	45#	-
EDKH		四氧化三铁保护膜
EDKN		无电解镀锌

▲ EDKN提供的螺钉表面为四氧化三铁保护膜。
▲ 类似国标JB/T 7934-1999 Z21胀紧套标准。



EDK/EDKH/EDKN
紧凑型



■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2以下

▲ 拆卸用螺孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。



①代号 - ②内径dr - ③外径D
EDK - 10 - 20

①代号	主要尺寸				容许轴向推力 (KN)	最大容许扭矩 (N.m)	内六角螺钉		螺钉锁紧扭矩(N.m)
	②内径 dr	③外径 D	L	L ₁			数量	规格	
EDK EDKH EDKN	Δ10	20	15.5	13	3.8	19	4	M2.5×12	1.2
	11	22			3.8	21			
	Δ12	22			3.8	23			
	14	26			5.5	39			
	Δ15	28	20	17	5.5	42	4	M3×16	2.1
	Δ16	32			9.6	77			
	17	35	25	21	9.6	82	6	M4×16	4.9
	18	35			9.6	87			
	Δ19	35			9.6	91			
	Δ20	38			15.7	157			
	Δ22	40	26	26	15.7	173	8	M5×20	10
	Δ24	47			22.3	268			
	Δ25	47	32	31	22.3	279	6	M6×24	17
	28	50			33.5	468			
	Δ30	55			33.5	502			
	Δ32	55			33.5	535			
	Δ35	60	37	36	44.6	781	8	M6×28	41
	Δ38	65			44.6	848			
	Δ40	65	44	36	44.6	892	6	M8×34	41
	42	75			60.6	1272			
45	75	60.6			1363				
48	80	80.8			1938				
50	80			80.8	2019	8			

▲ 容许轴向推力是指扭矩为0时的数值。最大容许扭矩是轴向推力负载为0时的数值。
▲ 为使胀紧套的性能达到最佳，需要将轴、胀紧套、轮毂的等处的异物清除干净。



数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1~20	大单 21~
交货期	通常	另行报价

■ 色样式

EDK	EDKH/EDKN
库存品	Δ3天发货

▲ 绿色字体表示为库存品。
▲ Δ表示镀锌产品和发黑产品。

相关产品推荐

同步带轮 P951-P1020	齿轮 P1110-P1122	转轴 P766-P822

