


国产拖链/接头/分隔片



代码	类型	打开方式	横梁	M材质	颜色	允许温度	阻燃等级	A附件
DGT30L	30系列拖链	内外径	桥式	增强尼龙6	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
DGU30L		打开	全封闭式					



▲ 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
 ▲ 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需要单独购买。

主体尺寸图



H=理论安装高度
 Hf=实际安装高度
 D=拖链退回极限位置时的最小距离
 $K = \pi * R + \text{安全量}$

剖视图



▲ 每米链节数22。

M1
拖链



① 代号 - ② 内宽B₁ - ③ 弯曲半径R - ④ 链节数N
 DGT30L - 38 - R75 - N20

① 代号	② 内宽 B ₁	③ 弯曲半径 R	④ 链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装高度 H _f	外宽 B ₂	节距 P	最大电缆直径 (mm)	最大架长度 (m)	最大允许行程 (m)	最大垂直悬挂 (m)	重量 kg/m	
					H	D	K								DGT30L	DGU30L
DGT30L DGU30L	38	(55)	1~	D30FJ-38	155	124	278	200	58	46	27	1.5	40.0	20	≈1.01	≈1.15
		195			144	370	240									
		245			169	417	290									
		295			194	509	340									
		345			219	602	390									
		390			244	694	440									
	50	(55)	1~	D30FJ-50	155	124	278	200	70						≈1.13	≈1.26
		195			144	370	240									
		245			169	417	290									
		295			194	509	340									
		345			219	602	390									
		390			244	694	440									
	57	(55)	1~	D30FJ-57	155	124	278	200	77						-	-
		195			144	370	240									
		245			169	417	290									
		295			194	509	340									
		345			219	602	390									
		390			244	694	440									
	60	(55)	1~	D30FJ-60	155	124	278	200	80						≈1.25	≈1.4
		195			144	370	240									
		245			169	417	290									
		295			194	509	340									
		345			219	602	390									
		390			244	694	440									
75	(55)	1~	D30FJ-75	155	124	278	200	95	≈1.36	≈1.68						
	195			144	370	240										
	245			169	417	290										
	295			194	509	340										
	345			219	602	390										
	390			244	694	440										
77	(55)	1~	D30FJ-77	155	124	278	200	97	-	-						
	195			144	370	240										
	245			169	417	290										
	295			194	509	340										
	345			219	602	390										
	390			244	694	440										



百万商品齐上线, 获取专属企业折扣, 轻松下单



400-6699-428



www.ant-fa.com