

胀紧套 分离型



大批量
订购
bulk order

产品特点：分离式结构便于安装，使用方便。




①代号	主体材质	表面处理
EDP	45#	-

材质备注：若有特殊需求可提供 45# 无电解镀锌、SUS304 材质的同规格产品。请联系销售工程师。
 ▲类似国标 JB/T 7934-1999 Z17A 胀紧套标准。

■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6 以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2 以下

▲拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。



订购编号示例

①代号	-	②内径 dr	-	③外径 D
EDP	-	35	-	60

EDP
分离型

①代号	主要尺寸						额定负荷		接触面压强		内六角螺钉		螺钉锁紧 扭矩 (N·m)	
	②内径 dr	③外径 D	L	L1	L2	L3	轴向力 (KN)	扭矩 (N·m)	轴 (Mpa)	毂 (Mpa)	数量	规格		
							Ft	Mt	Ps	Ph				
EDP	30	55	52	17	40	46	60	900	132	85	6	M6	17	
	35	60					71	1250	135	93				7
	40	65					75	1500	124	90				8
	45	75	64	20	48	56	112	2500	136	98	6	M8	41	
	50	80					120	3000	132	100				7
	55	85					138	3800	138	108				8
	60	90					143	4300	127	102				8
	65	95					162	5300	132	108				9
	70	110					219	7600	143	110				8
	75	115	219	8200	134	105	8							
	80	120	78	24	58	68	219	8700	125	101	8	M10	83	
	85	125					240	10400	133	109				9
	90	130					274	12300	139	116				10
	95	135					274	13000	132	112				10
	100	145					301	15000	121	98				8
	110	155					338	18600	123	103				9
	120	165	88	28	66	76	376	22500	126	108	10	M12	145	
	130	180					451	29300	121	101				12
140	190	451					31500	112	95	12				
150	200	526					39400	122	106	14				

EDP
6天发货



小单	大单
1~20	21~
正常	报价