

悬臂销




★ 产品特点：侧板螺母安装，零件侧内螺纹紧固，承载较高。

■ 六角型



①代号	④材质	⑤表面处理
CSUBHN	45#	四氧化三铁保护膜
CSUEHN		无电解镀锌
CSUNHN	SUS304	-



六角型

视角标准：第一视角



①代号 - ②No - ③B - ④L - ⑤F - ⑥M
 CSUBHN - 8 - B6 - L6 - F6 - M4

①代号	②No	轴径		指定单位1mm			⑥M(粗牙)		G ₆	MD(粗牙)	B	(E)
		D	公差g6	③B	④L	⑤F						
CSUBHN CSUEHN CSUNHN	6	6	-0.004 -0.012		5 ~ 100	5 ~ 10	3		6	M 6	8	9.2
	8	8	-0.005 -0.014				4		8	M 8	10	11.5
	10	10					4 5 6		10	M10	13	15
	12	12									14	16.2
	13	13		2 ~ 60							17	19.6
	15	15	-0.006			5 ~ 15			12	M12		
	16	16	-0.017								19	21.9
	17	17					6 8 10					
	18	18										
	20	20			10 ~ 150				20	M20		
	20A	20							16	M16	24	27.7
	22	22							20	M20		
	22A	22	-0.007 -0.020	4 ~ 60		5 ~ 20			16	M16		
	25	25							20	M20	27	31.2
	25A	25							16	M16		
30	30							20	M20			
30A	30							16	M16	32	36.9	

▲ 有些尺寸可能带中心孔。
 ▲ M及B-L的尺寸参阅表1后指定。

M	B+L
M 3	B+L≥11.5
M 4	B+L≥14.0
M 5	B+L≥16.2
M 6	B+L≥18.5
M 8	B+L≥23.5
M10	B+L≥28.5
M12	B+L≥35.5
M16	B+L≥45.0
M20	B+L≥55.0



交货期 10 工作日

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号 12 天发货，请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

	标准订单	特殊订单
数量	1~100	101~
交货期	10 个工作日	现询

▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。

C1 悬臂销/轴/轴

