


★ 产品特点：分离式结构便于安装，使用方便。



① 代号 EDP	主体材质 45#	⑤表面处理 -
--------------------	-------------	------------

▲ 材质备注：若有特殊需求可提供45#无电解镀锌、SUS304材质的同规格产品。请联系销售工程师。
▲ 类似国标JB/T 7934-1999 Z17A胀紧套标准。




EDP
分离型

■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2以下

▲ 拆卸用螺孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。



视角标准：第一视角

① 代号 - ② 内径dr - ③ 外径D
EDP - 35 - 60

① 代号	主要尺寸						容许轴向推力 (KN)	最大容许扭矩 (N.m)	接触面压强		内六角螺钉		螺钉锁紧扭矩(N.m) Ts
	② 内径 dr	③ 外径 D	L	L ₁	L ₂	L ₃			轴(Mpa)	毂(Mpa)	数量	规格	
									Ps	Ph			
EDP	30	55					60	900	132	85	6	M6	17
	35	60	52	17	40	46	71	1250	135	93	7		
	40	65					75	1500	124	90	8		
	45	75					112	2500	136	98	6	M8	41
	50	80					120	3000	132	100	7		
	55	85	64	20	48	56	138	3800	138	108	8		
	60	90					143	4300	127	102	8	M10	83
	65	95					162	5300	132	108	9		
	70	110					219	7600	143	110	8		
	75	115					219	8200	134	105	8	M10	83
	80	120	78	24	58	68	219	8700	125	101	8		
	85	125					240	10400	133	109	9		
	90	130					274	12300	139	116	10	M12	145
	95	135					274	13000	132	112	10		
	100	145					301	15000	121	98	8		
	110	155	88	28	66	76	338	18600	123	103	9	M12	145
120	165					376	22500	126	108	10			
130	180					451	29300	121	101	12			
140	190	98	33	76	86	451	31500	112	95	12	M12	145	
150	200					526	39400	122	106	14			

▲ 容许轴向推力是指扭矩为0时的数值。最大容许扭矩是轴向推力负载为0时的数值。
▲ 为使胀紧套的性能达到最佳，需要将轴、胀紧套、轮毂的等处的异物清除干净。

相关产品推荐

同步带轮 P951-P1020	齿轮 P1110-P1122	转轴 P766-P822

	数量分类	标准订单 小单	特殊订单 大单	■ 色样式 EDP 6天发货
	数量	1~20	21~	
交货期	通常	另行报价		