


客户	目录	稿次
ANT	FA 工厂自动化零件 2022-01 版	三校

高品质高组装重载型直线导轨

方形·可互换



①代号	类型	精度	预压	滑块数	导轨固定方式	滑块固定方式	硬度	材质
HQ-GHSN	组合件	普通级	无预压	1	上锁式	上锁式	58HRC~	碳钢
HQ-GHS2N				2				
HQ-GHSNH		高精度级	轻预压	1				
HQ-GHS2NH				2				
HQ-GHSNP		精密级		1				
HQ-GHS2NP				2				



订购编号示例

①代号	-	② H	-	③ L	-	④ 追加代号
HQ-GHSN	-	H28	-	L200	-	
HQ-GHSN	-	H28	-	L500	-	Z2

①代号	② H	③ L	滑块尺寸										
			H ₁	N	W	B	C	L ₂	L ₁	M×l	T	G	H ₂
HQ-GHSN HQ-GHSNH HQ-GHSNP HQ-GHS2N HQ-GHS2NH HQ-GHS2NP	28	100-4000	4.3	9.5	34	26	26	39.5	60.5	M4×5	6	5.3	7.95
	30		4.6	12	44	32	36	50.5	76.7	M5×6	8	12	6
	40		5.5	12.5	48	35	35	58	84	M6×8	8	12	10
	45		6	16	60	40	40	70	98.4	M8×10	8.5	12	9.5
	55		7.5	18	70	50	50	80	112.4	M8×12	10.2	12	16
	70		9.5	20.5	86	60	60	97	137.4	M10×17	16	12.9	18.5
	80		13	23.5	100	75	75	117.7	116.7	M12×18	17.5	12.9	22


①代号	② H	滑轨尺寸						固定螺栓尺寸	基本动额定负载 (kN)	基本静额定负载 (kN)	重量	
		W _R	H _R	D	h	d	P				滑块 kg	滑轨 kg
HQ-GHSN HQ-GHSNH HQ-GHSNP HQ-GHS2N HQ-GHS2NH HQ-GHS2NP	28	15	15	7.5	5.3	4.5	60	M4×16	11.38	16.97	0.18	1.45
	30	20	17.5	9.5	8.5	6	60	M5×16	17.75	27.76	0.3	2.21
	40	23	22	11	9	7	60	M6×20	26.48	36.49	0.51	3.21
	45	28	26	14	12	9	80	M8×25	38.74	52.19	0.88	4.47
	55	34	29	14	12	9	80	M8×25	49.52	69.16	1.45	6.30
	70	45	38	20	17	14	105	M12×35	77.57	102.71	2.73	10.41
	80	53	44	23	20	16	120	M14×45	114.44	148.33	4.17	15.08

▲ 轨道安装孔端距参考技术信息【安装孔端距】P? 参数表“高组低组型”。



追加加工	④ 追加代码	描述
组合件 滑块数增加	Z2-Z8	在单个滑块的产品上增加 2-8 滑块，并安装在导轨上。 例：HQ-GHSN-H28-L1000-Z4 1000 长的导轨上组装 5 件滑块
互换件 滑块数增加	ZB2-ZB8	在单个滑块的产品上增加 2-8 滑块，并单独包装。 例：HQ-GHSN-H28-L1000-ZB4 1000 长的导轨上组装 1 件滑块，另外 4 件滑块单独包装。

▲ 互换件滑块仅普通精度无预压
▲ 滑块只允许单滑块产品追加



② H	容许静力矩		
	M _R KN-m	M _P KN-m	M _V KN-m
28	0.12	0.1	0.1
30	0.27	0.2	0.2
40	0.42	0.33	0.33
45	0.66	0.53	0.53
55	1.16	0.81	0.81
70	1.98	1.55	1.55
80	3.69	2.64	2.64

B3
直线导轨

交货期	1-20	21~
	5 工作日	现询

优惠价	1-9	10~
	100%	另行报价