


N° 6973

## Crampon plaqueur

à simple effet, avec rappel par ressort.  
Pression de service maxi 350 bars.



Code	N° d'article	Force de serrage horizontale à 350 bars [kN]	Force de serrage axiale à 350 bars [kN]	Course [mm]	Surface active de piston [cm <sup>2</sup> ]	Vol. [cm <sup>3</sup> ]	Couple de serrage max. [Nm]	OR-1 Joint torique n° de réf.	Poids [g]
66787	6973-09-1	8,9	2,2	5	2,9	1,4	11	-	481
66803	6973-09-2	8,9	2,2	5	2,9	1,4	11	550266	399

### Description:

Corps de vérin en acier trempé et bruni. Tige de piston traitée et rectifiée. Mors trempé. Ressort de rappel en acier inoxydable. Alimentation hydraulique par raccord fileté ou par forage.

### Utilisation:

Crampon plaqueur compact, pour applications diverses sur outillages de bridage.

### Caractéristiques:


Élément compact, offrant une force de serrage importante dans un encombrement réduit.

### Remarque:


Lors de la mise en service, veiller à une purge parfaite.

Pour 6973-09-2, la qualité de la surface doit correspondre à Rz 6,3 à la surface de bridage.

6973-09-1



6973-09-2



CAD



Sous réserve de modifications techniques.