



## N° 6972G

### Boca de mordaza, estriada



N° de pedido	Artículo n°	A	B	C	F	M	Q	α	Peso [g]
67025	6972G-05	6	2,7	29,5	30	22,0	3,0	15°	75
320887	6972G-12	10	2,5	40,0	40	23,0	8,5	30°	126
67165	6972G-20	10	3,0	50,0	50	31,5	14,0	30°	260
67256	6972G-32	10	3,0	65,0	65	37,0	17,0	30°	505
67322	6972G-50	10	3,0	80,0	80	39,5	19,0	30°	825

#### Acabado:

Acero bonificado, templado y revenido, superficie de fijación estriada.

#### Aplicación:



Para todas las piezas con superficies normales.

#### Nota:

Este modelo de boca forma parte del equipamiento básico de las mordazas de empuje oblicuo n° 6972D y 6972F o tope de empuje oblicuo n° 6977.

## N° 6972W

### Boca de mordaza, blanda



N° de pedido	Artículo n°	A	B	C	F	M	Peso [g]
67017	6972W-05	6	2,7	29,5	30	32,0	145
320903	6972W-12	10	2,5	40,0	40	33,0	277
67173	6972W-20	10	3,0	50,0	50	41,5	525
67264	6972W-32	10	3,0	65,0	65	52,0	1000
67330	6972W-50	10	3,0	80,0	80	59,5	1550

#### Acabado:



Acero bonificado sin templar, con superficie de fijación lisa.

#### Aplicación:

Este tipo de boca puede ser montado en todas las mordazas de empuje oblicuo para el mecanizado de piezas sensibles.

## N° 6972GR

### Boca de mordaza con pestaña de sujeción



N° de pedido	Artículo n°	A	B	C	F	H	M	Q	R	α	Peso [g]
67009	6972GR-05	6	2,7	29,5	30	5,0	27,0	3,0	300	15°	85
321620	6972GR-12	10	2,5	40,0	40	6,5	29,5	8,5	200	30°	147
67181	6972GR-20	10	3,0	50,0	50	8,0	39,5	14,0	200	30°	300
67272	6972GR-32	10	3,0	65,0	65	10,0	47,0	17,0	300	30°	600
67348	6972GR-50	10	3,0	80,0	80	12,0	51,0	19,0	300	30°	940

#### Acabado:

Acero bonificado, templado por cementación y revenido, con pestaña de fijación abombada.

#### Aplicación:

Especialmente adecuadas para piezas con una superficie dura y muy irregular.

