

Elektronisches Thermostat/Hygrostat, ETF300

- Beschreibung:** Elektronisches Thermostat- und Hygrostatregler zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur unabhängig von einander. Er regelt Heizungen und Filterlüfter zur Vermeidung von Kondensation und Korrosion. Montage-Clip für 35mm DIN-Schiene (EN 60715).
- Einstellbereich:** 0°C bis 60°C, und 40 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit.
- Material:** Plastik gemäß UL94 V-0.
- Schalterleistung:** 240V AC, 8(3)A. 120V AC, 8(3)A. 24V DC, 4A. Wert in Klammern für induktive Ladung.
- Betriebstemperatur:** -20°C bis +60°C.
- Lebensdauer:** 50.000 Zyklen.
- Anschluss:** Klemme für 2,5 mm².
- Schutzart:** IP 20.
- Zertifikate:** CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Oberfläche:** RAL 7035.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück.



Spannung (V)	Frequenz	Artikelnr.
230V AC	50/60 (Hz)	ETF300
115V AC	50/60 (Hz)	ETF300120

