

# Wandgehäuse

## Stahlblech-und Edelstahlserie

### Zubehör

## Montagestreben für Teil-Schwenkrahmen, SFBP

- Beschreibung:** Sie ermöglichen den Einbau der Teilhöhen-Schwenkrahmen in Wandgehäuse und Wandgehäuse. Der Schwenkrahmen kann sowohl mit Rechts- als auch Linksanschlag eingebaut werden. Zum Einbau werden zusätzlich AVB Profile benötigt. Bei Wandgehäusen können sie direkt an den Wandgehäuserahmen montiert werden. Tiefenverstellung in 25 mm Schritten ist mit Hilfe der CLPK Profile möglich..
- Material:** 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** Je Schwenkrahmen ein kompletter Montagesatz mit Montagestreben.

Für Wandgehäuse	B	Artikelnr.
Wandmontage / Schaltcränke	600	SFBP600
Wandgehäuse / Schaltcränke	800	SFBP800



## Wandbefestigungslaschen, AW

- Beschreibung:** Befestigungswinkel zur sicheren Wandgehäuse. Beinhaltet Dichtungsringe, um den IP-Wert zu gewährleisten.
- Material:** 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** 4 Stück mit Montagmaterial.

Artikelnr.
AW41



## Wandbefestigungslaschen, AWS

- Beschreibung:** Befestigungslaschen zur sicheren Wandgehäuse. Die mitgelieferten Dichtungsringe gewährleisten den IP Schutzgrad des Wandgehäuses. Edelstahlgehäuse benötigen 4 Bohrungen (8,5 mm) in der Rückwand.
- Verpackungseinheit:** 4 Stück mit Montagmaterial.

Material	Artikelnr.
3 mm verzinktes Stahlblech	AWS41
3 mm Edelstahl 316	AWS41-316

