



**Material:** AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl. Gehäuse und Abdeckung: 1,5 mm.

**Korpus:** Gekantet und nahtgeschweißt. Vier M6x13-Bolzen zur Befestigung des Bodenprofils/der Montageplatte.

**Abdeckung:** Gekantet und nahtgeschweißt. Mit 3-Grad-Neigung. AISI 316 HD-Bolzen mit blauer Silikondichtung sind im Lieferumfang enthalten.

**Dichtung:** Die durchgehend extrudierte abnehmbare Silikondichtung mit profilierten Ecken sorgt für eine sichere Abdichtung und erleichtert das Entfernen und Austauschen sowie die Reinigung und Wartung der Dichtung. Das Silikon entspricht der Norm FDA 21 CFR 177.2600. Farbe Blau (RAL 5010).

**Kabeleinführung:** Standardmäßig keine Flanschöffnungen um Hygienrisiken zu reduzieren.

**Erdung:** M8x18-mm-Erdungsbolzen in Gehäuse und Abdeckung, M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungsetiketten.

**Schutzart:** Entspricht IP 66/69, TYP 4X, 13 | IK08.

**Oberfläche:** 400er vorgeschliffener Edelstahl, auf Ra < 0.8 µm poliert.

**Lieferumfang:** Gehäuse mit Abdeckung und Montagezubehör.

**Zusätzliche Informationen:** Weitere Informationen zum Zubehör an der Außenseite des Schaltschranks finden Sie im Abschnitt HD-Zubehör.

H	B	T	Artikelnr.
150	150	80	HDTB151508
150	150	120	HDTB151512
200	200	120	HDTB202012
200	300	120	HDTB203012
200	400	120	HDTB204012
300	400	120	HDTB304012