



Gelenklager Sonderausführung
Gleitpaarung: Stahl auf Stahl
wartungspflichtig
Ausführung S abgedichtet (-RS)

Innenring:
Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und gefinished.

Außenring:
Vergütungsstahl.

Gummikappen:
Synthetischer Gummi.

Schmierung:
Die Schmierung erfolgt über eine Querbohrung im Außenring, die Schmierstoffverteilung über die Schmiernut im Außenring.

Toleranzen:
Nach DIN ISO 12240-1, Maßreihe K
ausgenommen: $d = H8$, $B = \pm 0,3$.

Hinweis:
Bei diesen Gelenklagern ist zu beachten, dass der in der Tabelle angegebene Kippwinkel weder bei der Montage noch beim Betrieb überschritten wird, da sonst die Gummikappen beschädigt werden könnten.

Wartungs- und Bedienungsanleitung unter
www.askubal.de/service/bedienungs-und-wartungsanleitungen/



Spherical bearing Special version
Mating materials: Steel on steel
Maintenance required
Version S sealed (-RS)

Inner ring:
Antifriction bearing steel, hardened, ground and polished.

Outer ring:
Heat-treated steel.

Rubber bellows:
Synthetic rubber.

Lubrication:
Lubrication take place through a cross hole in the outer ring. Lubricant is distributed via the lubrication groove in the outer ring.

Tolerances:
Acc. to DIN ISO 12240-1, schedule K,
except: $d = H8$, $B = \pm 0,3$.

Note:
With these rod ends, it is important to ensure that the tilt angle specified in the table ist not exceeded, either while mounting or during operation, otherwise the rubber bellows may be damaged.

Instruction and maintenance manual see
www.askubal.de/en/service/instruction-and-maintenance-manual/