

**Human Machine Interface – HMI**  
**PC-Gehäuse | Stahlblech**  
**Stahlblech Industrie-PC-Schrank | MCM**

IP 44 | IK 10



**Material:**

Rahmen: 1,5 mm Stahlblech. Dach und Seitenwände: 1,35 mm Stahlblech.  
Tür: 2 mm Stahlblech. Bodenplatte: 1 mm galvanisiertes Stahlblech.

**Rahmen:**

Gekantetes, nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660, dazu integrierte außenliegende Lochraster.

**Tür:**

Montiert mit 2 Scharnieren pro Türe, obere Türe mit Sicherheitsglas. Sichtbereich für 14" - 21" Monitor.

**Rückseitige Tür:**

Montiert mit Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag, dazu Türrahmen mit 25 mm Lochrasterung.

**Tastaturablage:**

Vertikal öffnende Tastaturblende. Ausziehbares Mousepad für Links- und Rechtshänder. Maximale Tastaturgröße 470 x 190 x 45 mm.

**Bodenbleche:**

Besteht aus drei oder vier (T>600 mm) Blechen.

**Oberfläche:**

Lackierung in 2 Farbtönen. Tür, Seitenwände, Dach und Rahmen Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035, Tastaturfach und oberer Sockel Pulver-Strukturlackierung, RAL 7015. Andere Farbgebung ist möglich.

**Merkmale:**

Spezielle Gestaltung von Seitenwänden und Dach zur Diebstahlsicherung. Alle Verblendungen sind nur zugänglich, wenn die Tür entriegelt ist. Der eigene Firmenname kann als Option auf der obersten Blende angebracht werden.

**Schutzart:**

Entspricht IP 44 | IK 10. Mit geöffneter Tastaturablage entspricht er IP 30.

**Zertifikate:**

CE, GOST.

**Montagemöglichkeiten:**

Fachböden müssen optional ergänzt werden.

**Lieferumfang:**

Rahmen mit eingepasster Rückwandtür, Seitenwände, Dach, Monitortüre, Tastaturfeld, Bodenblech und Monitorboden mit Klammern zur Befestigung des Monitors, dazu Erdungsbolzen. Die Lieferung erfolgt auf einer Palette gleicher Breite wie der PC-Schrank. Das Verpackungsmaterial ist recyclebar.



# Abmessungstabelle | MCM

IP 44 | IK 10

Schaltschrank Abmessung			Artikelnr.
H	B	T	
1600	600	600	MCM16066
1600	600	800	MCM16068



