

# Schaltschränke

## Stahlblech- und Edelstahlserie

### Zubehör

## Schwenkrahmeneinbausatz, ESFB

- Beschreibung:** Für Schwenkrahmen in voller Höhe in anreihbare Standschränke. Beim Einsatz von Schwenkrahmen in Teilhöhen muss ESFB in Kombination mit CLPK oder CLPF verwendet werden. Der Schwenkrahmen kann rechts oder links angeschlagen werden. Ein-Mann-Montage mit Sicherheitsbefestigung hält den Rahmen in Montageposition (130° Scharnier). Ausgestattet mit Laufrad zur Positionierung des Schwenkrahmens. Löcher zur Montage eines Türkkontaktschalters (DSW01) und einer Schaltschrankleuchte (LTL14xx) sind im oberen Befestigungsprofil bei Breiten >600 mm in ESFS- und ESFM-Schwenkrahmen enthalten.
- Material:** 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Montagemöglichkeiten:** Unterstützungsschienen (ESFB) 600 mm breit, können auch in einen 1200 mm breiten Schrank durch Einsatz von VBD eingebaut werden. Sie können auch direkt in einen 1600 mm breiten Schrank montiert werden.
- Verpackungseinheit:** Ein kompletter Satz für Schwenkrahmen.

Für Schaltschrank	
B	Artikelnr.
600	ESFB06
800	ESFB08
1000	ESFB10
1200	ESFB12

Um 2x ESFC Schwenkrahmen zu montieren, wird der zusätzliche Montagesatz ESFB12XKIT benötigt.



## Schwenkrahmenscharnier 180°, ESFH

- Beschreibung:** Erlaubt die Öffnung des Schwenkrahmens bis 180°. Anpassbares oberes Scharnier zur Montage des Schwenkrahmens im rechten Winkel. Scharnierposition erlaubt maximalen Einbau in der Tiefe.
- Material:** Verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** 1 Satz.
- Montagemöglichkeiten:** Wird in Kombination mit ESFS und ESFC eingesetzt in 800 mm, 1000 mm und 1200 mm breite Schränke.

Artikelnr.
ESFH180

