

The reproduction, distribution and utilization of this document is, as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved. Observe protective note according to DIN ISO 80000. Technical data is subject to change without notice! Melden shanks produced with transition radius

Bezeichnung

Dok.-art

# FRANKEN - Fräskörper mit Wendeschneidplatten

# Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

Schneidenlänge


Gesamtlänge

Schaft-Ø

16

43

M 8



Zähnezahl	3
Schneidrichtung	rechts
Teilung	gleich geteilt
Kühlung	ICR
Schaft	M 8
Schlüsselweite	10
Bemerkung:	



Blatt SHEET

Ansicht VIEW  
Projektionsmethode 1  
FIRST ANGLE Projektion

Massst. SCALE

2:1



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk  
GENERAL TOLERANCES

>	6	30	120	400	1000
≤	6	30	120	400	1000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
				±1,2	

Dok.-art  
DOC. TYPE

Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE

FRANKEN - Fräskörper  
mit runden Wendeschneidplatten

Ersteller Issued by

TA

Erstelldatum DATE

08-12-2016

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.

9150.160253

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der EMUGE Group. Die EMUGE Group ist für die Inhalte der Dokumente verantwortlich. Schutzvermerk nach ISO 80000 beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Alle Minimalmaßlinien mit Übergangsradialen