


带装配工具的滚柱保持架, 黄铜



2061.84.



描述:

异型滚子保持架和导套以及导向柱之间有线形接触。和有同样标称尺寸的球体相比,这一前提使得各个滚子的负荷能力提高了几倍。FIBRO公司的滚柱轴承模压方法类似于滚珠轴承保持架。异型滚子在轴向排列为螺旋形。这样,每一异型滚子都有自己的滚道。

材料:

滚子保持架: 黄铜

滚子: 钢, 硬化处理, 100 Cr6, DIN 5402

说明:

滚珠轴承保持架带有装配工具, 在安装时无需他人的帮助即可插接到正确的位置。骨架在安装区域中装备有制动环衬垫。优点主要在有多柱的导柱模架得到发挥。

☞ 预压D章开始。

滚子保持架仅和导向柱 红色 = .30导套 黄色 = .10配对。

2061.84. 带装配工具的滚柱保持架, 黄铜

d ₁	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	63
k	3	3	4	4	4	4
l ₁	滚子总数					
45	32	40	48			
55	40	50	60	70		
65	48	60	72	84	108	
75	56	70	84	98	126	154
85	64	80	96	112	144	176
95	72	90	108	126	162	198
105	80	100	120	140	180	220
115		110	132	154	198	242
125		120	144	168	216	264
135			156	182	234	286
145			168	196	252	308
155			180	210	270	330
165			192	224	288	352
175				238	306	374
185				252	324	396
205				280	360	440

订购示例:

带装配工具的滚柱保持架, 黄铜	=	2061.84.
导向装置直径 d ₁	38 mm =	038.
长度 l ₁	115 mm =	115
订购编号	=	2061.84. 038. 115