


# STŘIŽNÍK, POLOTOVAR, ISO 8020

2201.




## 2201. Střížník, polotovar, ISO 8020

d <sub>1</sub> / Objednáací číslo	d <sub>2</sub>	r	T	l / (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)	150 (M)	200 (N)
3 / (1)	5	0,25	3		●	●	●	●	●		
4 / (2)	6	0,25	3		●	●	●	●	●		
5 / (3)	8	0,3	5		●	●	●	●	●		
6 / (4)	9	0,3	5		●	●	●	●	●		
8 / (5)	11	0,3	5		●	●	●	●	●		
10 / (6)	13	0,3	5		●	●	●	●	●	●	
13 / (7)	16	0,4	5		●	●	●	●	●	●	
16 / (8)	19	0,4	5		●	●	●	●	●	●	●
20 / (9)	23	0,4	5		●	●	●	●	●	●	●
25 / (10)	28	0,4	5		●	●	●	●	●	●	●
32 / (11)	35	0,4	5		●	●	●	●	●	●	●

### Příklad objednávky:

**2201.7G .ASP**



**Objednáací písmeno**  
= (G)

**Objednáací číslo**  
= (7)

**Objednáací číslo**  
= (1)

**Objednáací číslo**  
= (0)

= 22

### Materiál:

HSS  
Tvrdost:  
dřík 64 ± 2 HRC  
hlava 52 ± 5 HRC

ASP 23 - ASP 2023  
na požádání

Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v kapitole E.

### Provedení:

Hlava střížníku pěkovaná zatepla, dosedací plocha a dřík jemně broušené.  
Nestandardní výroba na poptávku.