


PERNO DE POSICIONADO CON PUNTA CÓNICA, ISO 8020

2261.




2261. Perno de posicionado con punta cónica, ISO 8020

d ₁ / Número de pedido	d ₂	T	P	l ₁ / Número de pedido	N	l / (Letra de pedido)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (K)	140 (L)
5 / (3)	8	5	1 - 4,9	13 (3)	4		●	●						
6 / (4)	9	5	1,6 - 5,9	13 (3)	5		●	●	●					
8 / (5)	11	5	2,5 - 7,9	13 (3)	6		●	●	●	●				
10 / (6)	13	5	4 - 9,9	13 (3) 19 (4)	8		●	●	●	●	●	●		
13 / (7)	16	5	5 - 12,9	13 (3) 19 (4)	10		●	●	●	●	●	●	●	
16 / (8)	19	5	8 - 15,9	13 (3) 19 (4) 25 (5)	15		●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (9)	23	5	12 - 19,9	13 (3) 19 (4) 25 (5)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (10)	28	5	16,5 - 24,9	13 (3) 19 (4) 25 (5)	25		●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (11)	35	5	20 - 31,9	19 (4) 25 (5)	30		●	●	●	●	●	●	●	●

Ejemplo de código:

2261.6G3.0710



Forma: redondo

P = Ø 7,1 mm

Longitud de corte del punzón: l₁ Número de pedido = 0710 = (3)

13 mm

Longitud: l Letra de pedido = (G)

100 mm

Diámetro: d₁ Número de pedido = (6)

10 mm

Tipo: Número de pedido = (1)

ISO

Ejecución: Número de pedido = (6)

Perno de posicionado con punta cónica = (6)

Punzón de corte:

sin expulsor

= 22

Material:

HSS

Dureza:

Caña 64 ± 2 HRC

Cabeza 52 ± 5 HRC

Ejecución:

Cabeza recalcada en caliente, superficies de contacto, de la caña y del posicionador en rectificado fino.

Ejecución especial sobre demanda.