



90 x 250 x 6 mm

- Plaque de prémontage en acier inoxydable de 6 mm d'épaisseur (acier au nickel-chrome EN 1.4301).
- Recouvrement en acier inoxydable (acier au nickel-chrome robuste et facile à entretenir EN 1.4301), mat rectifié.
- Prévue comme élément de fixation pour montage ultérieur d'une poignée de support ou d'une poignée de support rabattable.
- Pouvant supporter jusqu'à 125 kg.
- Montage : fixer la plaque de prémontage au moyen de 6 vis (non fournies)
Matériel de fixation pour recouvrement et poignée de support ou poignée de support rabattable fourni.
- Poids, emballage individuel inclus : 1,1 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Plaque de prémontage avec recouvrement en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), de 6 mm d'épaisseur, mat rectifié. Prévue comme élément de fixation pour montage ultérieur d'une poignée de support ou d'une poignée de support rabattable, pouvant supporter jusqu'à 125 kg. Article livré avec matériel de fixation pour recouvrement et pour poignée de support ou poignée de support rabattable.

Dimensions 90 x 250 x 6 mm

Réf. art. BA017



Surface disponible	Réf.
mat rectifié	600 017