



弹顶销，免维护，标准弹簧压力，VDI 3004，颜色标识: 黄色



安装示例



2470.30. .1



描述:

这种弹簧柱塞在模具制造、夹具制造和机械制造的广大领域中作为推料器，阻尼销以及作为压紧销和固定销使用。装配要用到一种 FIBRO 装料工具 (2470.10.11)。

结构:

由高性能塑料和添加剂制成的弹簧顶销可承受最大 25° 的横向应力。终端位置处的缓冲件减少了弹簧顶销上的动能。即使模具受到强烈的振动，专门开发的螺纹锁固胶也可以防止松动。

说明:

工作温度: 0 °C 到 +80 °C
 推荐最大行程 / 分钟: 约 120 (在 20 °C 时)
 最大活塞速度: 1,6 m/s

2470.30. .1 弹顶销，免维护，标准弹簧压力，VDI 3004，颜色标识: 黄色

订购编号	d ₁	d ₄	M	l ₁	l ₃	冲程 max.	弹性比率 单位为 [N/mm]	负载/力 [N] 开始	负载/力 [N] 结束	α
2470.30.010.060.1	6	13.4	M16x2	60	35	10	0.95	3.8	13.3	25
2470.30.010.016.060.1	6	13.4	M16x1.5	60	35	10	0.95	3.8	13.3	25
2470.30.015.060.1	6	13.4	M16x2	60	35	15	2	10	40	25
2470.30.015.016.060.1	6	13.4	M16x1.5	60	35	15	2	10	40	25
2470.30.020.080.1	6	13.4	M16x2	80	35	20	1.38	6.9	34.5	25
2470.30.020.016.080.1	6	13.4	M16x1.5	80	35	20	1.38	6.9	34.5	25
2470.30.030.080.1	6	13.4	M16x2	80	35	30	1.3	6.5	45.5	25
2470.30.030.016.080.1	6	13.4	M16x1.5	80	35	30	1.3	6.5	45.5	25
2470.30.030.120.1	6	13.4	M16x2	120	35	30	0.73	18	40	25
2470.30.030.016.120.1	6	13.4	M16x1.5	120	35	30	0.73	18	40	25