


弹顶销, 带弹力负载销, 带有凸肩的打光的结构形式

弹顶销, 带有弹簧负载销, 直的

2473.01.



2473.01. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有凸肩的打光的结构形式

订购编号	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	s	负载/力 [N]	
								开始	结束
2473.01.006	6	2.7	8	20	3.2	6	3.5	10	22
2473.01.008	8	3.9	10	24	3.2	8	4.5	30	88
2473.01.010	10	5.9	13	30	4	10	5.5	42	110
2473.01.012	12	7.9	16	36	5	12	6.5	50	130

材料:

轴套: 易切削钢, 发黑处理

销钉: 钢, 渗碳硬化, 发黑处理

弹簧: 不锈钢

说明:


在模具制造中作为压紧销和弹性挡块用。不管是座垫, 或者是单独的部件, 均可从夹持装置上松下来。

应用温度范围: 最高 250 °C

安装:

弹顶销, 带弹力负载销, 带有凸肩的打光的结构形式, 被按下。

2473.02.



2473.02. 弹顶销, 带有弹簧负载销, 直的

订购编号	d ₁	d ₂	l	s	负载/力 [N]	
					开始	结束
2473.02.030	3	2	7	0.65	4.5	7.5
2473.02.035	3.5	2.5	9	0.8	6	14.5
2473.02.040	4	3	11	0.9	8	14
2473.02.045	4.5	3.2	12	0.95	9.5	16.5
2473.02.050	5	3.5	13	1	11	18
2473.02.055	5.5	4	14	1.2	15.5	25
2473.02.060	6	4.5	15	1.5	18	31

材料:

轴套: 不锈钢 1.4305

钢球: 不锈钢淬火

弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250 °C

安装:

承装孔必须适配相应应用情况。对于接合连接, 我们建议配合尺寸为 F8, 对于压制连接建议为 H9。