


# PÁSOVÝ DOPRAVNÍK, ELEKTRICKÝ

2195.302.



## 2195.302. Pásový dopravník, elektrický

b	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000
a													
30								•	•	•	•	•	•
50								•	•	•	•	•	•
75						•	•	•	•	•	•	•	•
100						•	•	•	•	•	•	•	•
125				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
175			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
275	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Zatížení pásu:

Šířka pásu a kg na běž. m

30–50–75	4
100–125–150	7
175–200–225	10
250–275–300	15

Další informace viz popis a směrnice pro objednání.

### Příklad objednávky:

Pásový dopravník, elektrický	= 2195.
Typ 302	= 302.
Šířka pásu a = 100 mm	= 100.
Nominální délka pásu b = 2500 mm	= 2500.
Rychlost pásu	= 1
Motor 400 V	= 3
Poloha motoru	= 1
Řízení motoru	= 1
Objednací číslo	= 2195.302. 100. 2500. 1 3 1 1