



SCHNEIDBUCHSE OHNE BUND, KONISCH



2601.



2601. Schneidbuchse ohne Bund, konisch

d ₁ , d ₅	d ₂	d ₄	f	l ₁	16	19	22	25	28	32
1,8 - 3,2	8	1	1		●	●	●	●	●	●
2 - 5	10	1	1		●	●	●	●	●	●
3 - 7	13	1,5	1,5		●	●	●	●	●	●
5 - 8	16	1,5	1,5		●	●	●	●	●	●
7 - 11	20	1,5	1,5		●	●	●	●	●	●
11 - 16	25	2,5	2,5		●	●	●	●	●	●
16 - 19	32	2,5	2,5		●	●	●	●	●	●
19 - 28	40	2,5	2,5		●	●	●	●	●	●

Werkstoff:

HSS
Bestellnummer 2601.3.
Härte 64 ± 2 HRC

Ausführung:

Durchmesser d₂ sowie Stirnflächen geschliffen.
Wenn nichts anderes angegeben, so ist die angeschliffene Fläche parallel zur Bezugsachse "A".

*d₁ = Eckenmaß

*0 = Ausführung nur mit Startbohrung zum Drahterodieren

Bestell-Beispiel:

Schneidbuchse ohne Bund, konisch	=	2601.3.
Aufnahmedurchmesser d ₂	20 mm =	020.
Länge l ₁	16 mm =	016.
Schneidform Form	Quadrat =	1.
Schneidformbreite a	320 =	0320.
Schneidformlänge b	320 =	0320
Bestell-Nummer	=	2601.3. 020. 016. 1. 0320. 0320