



AXE DE RESSORT AVEC RESSORT À GAZ SELON NORME VW

2478.20. .1



Exemple de montage



Matière :

Axe de ressort: C45
trempé par induction 58+4 HRC
Profondeur de trempé 0,8+0,4

Rondelle: 90MnCrV8
trempé 56+4 HRC

Remarque :

Utiliser uniquement avec bague de guidage correspondantes (2052.71.)!

L'axe de ressort est posé avec précharge.

2478.20. .1 Axe de ressort avec ressort à gaz selon norme VW

N° de commande	Course _{max.}	l	l ₁	l ₂	l ₃	Force du ressort [daN]		Ressort à gaz
						initial	fin	
2478.20.050.00050.1	50	240	182	118	30	50	68	2480.21.00050.063
2478.20.050.00100.1	50	240	182	118	30	100	137	2480.21.00100.063
2478.20.050.00150.1	50	240	182	118	30	150	206	2480.21.00150.063
2478.20.050.00200.1	50	240	182	118	30	200	275	2480.21.00200.063
2478.20.065.00050.1	65	274	200	135	30	50	68	2480.21.00050.080
2478.20.065.00100.1	65	274	200	135	30	100	137	2480.21.00100.080
2478.20.065.00150.1	65	274	200	135	30	150	206	2480.21.00150.080
2478.20.065.00200.1	65	274	200	135	30	200	275	2480.21.00200.080
2478.20.080.00050.1	80	314	220	155	30	50	68	2480.21.00050.100
2478.20.080.00100.1	80	314	220	155	30	100	137	2480.21.00100.100
2478.20.080.00150.1	80	314	220	155	30	150	206	2480.21.00150.100
2478.20.080.00200.1	80	314	220	155	30	200	275	2480.21.00200.100