


# STŘIŽNÍK, OSAZENÉ, KULATÝ, S ODLEPOVAČEM ISO 8020



2711.



## 2711. Střížník, osazené, Kulatý, s odlepovačem ISO 8020

d <sub>1</sub> / Objednáací číslo	d <sub>2</sub>	P	l <sub>1</sub> / Objednáací číslo	r	T	l / (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	2 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2,5 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4 - 7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	5 - 9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	6 - 12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	10 - 19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	12 - 24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	16 - 31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

### Materiál:

HSS

Tvrlost:

dřík 64 ± 2 HRC

hlava 52 ± 5 HRC


### Provedení:

Hlava střížníku pěkovaná zatepla, dosedací plocha, dřík a střížný průměr jemně broušené.

Nestandardní výroba na poptávku.

### Příklad objednávky:

**2711.7G4.0720**



**Tvar: kulatý**

P = Ø 7,2 mm

**Délka osazení: l<sub>1</sub>**

19 mm

**Délka: l**

100 mm

**Průměr: d<sub>1</sub>**

13 mm

**Typ:**

ISO

**Provedení:**

kulatý

**Střížník:**

s odlepovačem

= 0720

**Objednáací číslo**

= (4)

**Objednáací písmeno**

= (G)

**Objednáací číslo**

= (7)

**Objednáací číslo**

= (1)

**Objednáací číslo**

= (1)

= 27