



STEMPEL ISO 8020 Z ODSADZENIEM I ODKLEJACZEM (PROSTOKĄT+PROMIĘN)



2751.



2751. Stempel ISO 8020 z odsadzeniem i odklejaczem (prostokąt+promień)

d ₁ / Cyfra w oznaczeniu	d ₂	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Cyfra w oznaczeniu	r	T	l / (Litera w oznaczeniu)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	2	4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2,5	5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4	7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	4	9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	6	12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	8	15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	10	19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	12	24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	16	31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

Material:

HSS

Twardość:

Trzon 64 ± 2 HRC

Kołnierz 52 ± 5 HRC

Wykonanie:

Kołnierz stempla jest spęczany na gorąco, powierzchnia tnąca i chwytowa są szlifowane na gładko.


Standardowo powierzchnia zabezpieczenia przed obrotem jest wykonana równolegle do dłuższego wymiaru P = 0°.

Wersje specjalne – na żądanie.

* Inny promień zaokrąglenia – zob. znormalizowane kształty specjalne.

Przykład zamówienia:

2751.9F4.1550.1150.A



Kąt:

0°

Typ: Prostokąt z zaokrągleniem, Szerokość W

W = 11,5 mm

Typ: Prostokąt z zaokrągleniem, Długość P

P = 15,5 mm

Długość części tnącej: l₁

19 mm

Długość: l

90 mm

Srednica: d₁

20 mm

Typ:

ISO

Wersja:

Prostokąt z zaokrągleniem

Stempel tnący:

z odklejaczem

Litera w oznaczeniu
= (A)

Szerokość W
= 1150

Długość P
= 1550

Cyfra w oznaczeniu
= (4)

Litera w oznaczeniu
= (F)

Cyfra w oznaczeniu
= (9)

Cyfra w oznaczeniu
= (1)

Cyfra w oznaczeniu
= (5)

= 27