




ELEMENTO DI SCORRIMENTO ANGOLARE, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO



2962.70.



Materiale:

Bronzo con lubrificante solido, con esigenze di manutenzione ridotte

Nota:

La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio:

Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762.

2962.70. Elemento di scorrimento angolare, Bronzo con inserti di lubrificante solido

N. d'ordine	a ₁	a ₂	l	a ₃	a ₄	e	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	d	d ₁	t	Numero di fori
2962.70.026.100	26	20	100	8	10	9	60	-	-	-	15	9	9.6	2
2962.70.026.150	26	20	150	8	10	9	55	55	-	-	15	9	9.6	3
2962.70.026.200	26	20	200	8	10	9	55	50	55	-	15	9	9.6	4
2962.70.032.100	32	30	100	10	15	11	60	-	-	-	-	11	-	2
2962.70.032.150	32	30	150	10	15	11	55	55	-	-	-	11	-	3
2962.70.032.200	32	30	200	10	15	11	55	50	55	-	-	11	-	4
2962.70.032.250	32	30	250	10	15	11	70	70	70	-	-	11	-	4
2962.70.050.200	50	45	200	22	25	14	55	50	55	-	18	11	25	4
2962.70.050.250	50	45	250	22	25	14	70	70	70	-	18	11	25	4
2962.70.050.300	50	45	300	22	25	14	65	65	65	65	18	11	25	5
2962.70.050.350	50	45	350	22	25	14	80	75	75	80	18	11	25	5