


MATRICE DA TRANCIATURA SENZA COLLARE, SBOZZO, NORMA AUTOMOBILISTICA

2605.



2605. Matrice da tranciatura senza collare, sbizzo, Norma Automobilistica

d ₂ / Cifra indicativa	P	l ₁ / (Lettera indicativa)	13 (A)	16 (B)	20 (C)	22 (D)	25 (E)	28 (F)	30 (G)	32 (H)	35 (J)	40 (K)
10 / (4)	0,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
13 / (5)	0,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16 / (6)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
20 / (7)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
22 / (8)	1,5					●	●	●	●	●	●	
25 / (9)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
32 / (10)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
38 / (11)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	●
40 / (12)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
45 / (13)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
50 / (14)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
56 / (15)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
63 / (16)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
71 / (17)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
76 / (18)	1,5						●	●	●	●	●	●
85 / (19)	1,5						●	●	●	●	●	●
90 / (20)	1,5						●	●	●	●	●	●
100 / (21)	1,5						●	●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

2605.10F



Lettera indicativa
 = (F)
Cifra indicativa
 = (10)
Cifra indicativa
 = (5)
Cifra indicativa
 = (0)
 = 26

Materiale:

HSS
 Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Diametro d₂ nonchè le superfici frontali sono rettifiche.

Diametro P è un foro iniziale per l'elettroerosione a filo.

Fabbricazione speciale su richiesta.