


## Sphärische Trapezgewindemutter mit Kugelkalotte in Flanschlagergehäuse



Bestellschlüssel

JFRKM-EFOM-TR8x1.5



## Sphärische Trapezgewindemutter – Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Flächen- traganteil [mm²]	d1	h	L	b1	b2	m	dB	d5	Gewinde	max. stat. F axial [N]	Schwenk- winkel	
												stat.	dyn.
JFRKM-EFOM-TR8x1.5	102	8	52	26	12	6,5	36	22,2	5,3x8	TR8x1,5	100	25°	30°
JFRKM-EFOM-TR10x2	127	10	52	26	12	6,5	36	22,2	5,3x8	TR10x2	100	25°	30°
JFRKM-EFOM-TR10x3	120	10	52	26	12	6,5	36	22,2	5,3x8	TR10x3	100	25°	30°

## Sphärische Steilgewindemutter – Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Flächen- traganteil [mm²]	d1	h	L	b1	b2	m	dB	d5	Gewinde	max. stat. F axial [N]	Schwenk- winkel	
												stat.	dyn.
JFRKM-EFOM-SG08x15 <b>Neu!</b>	61	8	52	26	12	6,5	36	22,2	5,3x8	SG08x15	50	25°	30°
JFRKM-EFOM-SG10x12 <b>Neu!</b>	82	10	52	26	12	6,5	36	22,2	5,3x8	SG10x12	50	25°	30°



Lieferzeit ab Lager



 Preise Online-Preisliste  
[www.igus.de/de/jfrkm-efom](http://www.igus.de/de/jfrkm-efom)

## Sphärische Trapezgewindemutter mit Kugelkalotte in Stehlagergehäuse



Bestellschlüssel

JFRKM-ESTM-TR8x1.5



## Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Flächen- traganteil [mm²]	h	a	b1	m	tg	Gewinde	max. stat. F axial [N]	Schwenk- winkel	
									stat.	dyn.
JFRKM-ESTM-TR8x1.5 <b>Neu!</b>	TR8x1.5	22	36	10	26	5,5	TR8x1.5	100	25°	30°
JFRKM-ESTM-TR10x2 <b>Neu!</b>	TR10x2	22	36	10	26	5,5	TR10x2	100	25°	30°
JFRKM-ESTM-TR10x3 <b>Neu!</b>	TR10x3	22	36	10	26	5,5	TR10x3	100	25°	30°
JFRKM-ESTM-SG8x15 <b>Neu!</b>	SG8x15	22	36	10	26	5,5	SG8x15	50	25°	30°
JFRKM-ESTM-SG10x2 <b>Neu!</b>	SG10x2	22	36	10	26	5,5	SG10x2	50	25°	30°



Lieferzeit ab Lager


 Preise Online-Preisliste  
[www.igus.de/de/jfrkm-estm](http://www.igus.de/de/jfrkm-estm)