


# EJECTEUR LAME, TREMPÉ, SIMILAIRE DIN ISO 8693



263.1.



**Matière :**

WS  
 N° de commande 263.1.  
 Dureté :  
 Corps 60 ± 2 HRC  
 Tête 45 ± 5 HRC

📄 Description de la matière et d'autres matières voir au début du chapitre E.

**Exécution :**

Corps trempé, finement rectifié.  
 Tête matricée à chaud.

**Remarque :**

Peuvent être fournis sur demande avec des côtes spéciales „a“ et „b“.

**263.1. Ejecteur lame, trempé, similaire DIN ISO 8693**

d <sub>1</sub>	4	4.2	4.2	4.2	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12				
d <sub>2</sub>	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	18	18				
k	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7				
r	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8				
a	1	1	0.8	1.2	1	1.2	1.5	1	2	1.5	1.2	1.2	1.5	2	1.5	2	2	2.5				
b	3.5	3.8	3.8	3.8	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	9.5	9.5	11.5	11.5				
l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>																			
63	30	25	10	●	●	●													●			
80	40	30	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
100	50	40	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
125	60	50	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
160	80	50	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
200	100	60	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
250	125	60	65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
315	160	70	85	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

**Exemple de commande :**

Ejecteur lame, trempé, similaire DIN ISO 8693	=263.1.
Largeur a	1.5 mm = 15.
Longueur b	5.5 mm = 055.
Longueur l <sub>1</sub>	100 mm = 100
N° de commande	=263.1. 15.055.100