


FLACHAUSWERFER, GEHÄRTET, ÄHNLICH DIN ISO 8693



263.1.



Werkstoff:

WS
Bestell-Nummer 263.1.
Härte:
Schaft 60 ± 2 HRC
Kopf 45 ± 5 HRC

☞ Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:

Schaft feinstgeschliffen, gehärtet.
Kopf warmgestaucht.

Hinweis:

Auf Wunsch können auch Sondermaße a und b geliefert werden.

263.1. Flachauswerfer, gehärtet, ähnlich DIN ISO 8693

d ₁	4	4.2	4.2	4.2	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12				
d ₂	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	18	18				
k	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7				
r	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8				
a	1	1	0.8	1.2	1	1.2	1.5	1	2	1.5	1.2	1.2	1.5	2	1.5	2	2	2.5				
b	3.5	3.8	3.8	3.8	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	9.5	9.5	11.5	11.5				
l ₁	l ₂	l ₃	l ₄																			
63	30	25	10	●	●	●													●			
80	40	30	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
100	50	40	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
125	60	50	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
160	80	50	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
200	100	60	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
250	125	60	65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
315	160	70	85	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

Bestell-Beispiel:

Flachauswerfer, gehärtet, ähnlich DIN ISO 8693	=263.1.
Breite a	1.5 mm = 15.
Länge b	5.5 mm = 055.
Länge l ₁	100 mm = 100
Bestell-Nummer	=263.1. 15.055.100